

FLYSURFER

BRIDLE LENGTH


VMG3

DATE: 08/05/2024

BRIDLE VERSION: VMG3 REV1

VMG 15 | 19 | 21

01. BRIDLE MATRIX




02. BRIDLE LENGTH

Pos	Material	Color			
			15.0	19.0	21.0
a1	DC40	White	1542	1712	1802
a2	DC40	White	1330	1482	1562
a3	DC40	White	1546	1713	1802
a4	DC40	White	1451	1613	1699
a5	DC40	White	1434	1592	1676
a6	DC40	White	1211	1350	1424
a7	DC40	White	1317	1460	1536
a8	DC40	White	1184	1318	1390
a9	8001U- 25	Magenta	1670	1857	1956
a10	8001U- 25	Magenta	657	729	768
a11	8001U- 25	Magenta	597	665	701
am1	DC60	Grey	1528	1691	1777
am2	DC60	Grey	1151	1285	1357
am3	DC60	Grey	1299	1438	1511
am4	DC40	White	1012	1132	1196
am5	DC40	White	802	898	949
as1	DC 161	Petrol	3699	4076	4282
as2	DC 100	White	3377	3737	3935
as3	DC40	White	3611	4009	4229
b1	DC40	White	1536	1705	1794
b2	DC40	White	1325	1476	1556
b3	DC40	White	1536	1702	1790
b4	DC40	White	1444	1605	1691
b5	8001U- 25	Magenta	1427	1585	1668
b6	8001U- 25	Magenta	1210	1349	1423
b7	8001U- 25	Magenta	1312	1455	1530
b8	8001U- 25	Magenta	1199	1334	1406
b9	8001U- 25	Magenta	1622	1803	1899
b10	8001U- 25	Magenta	613	680	716
btt10	DC40	White	45	50	50
b11	8001U- 25	Magenta	558	622	655
btt11	DC40	White	35	38	38
bm1	DC60	Grey	1517	1679	1764
bm2	DC60	Grey	1148	1281	1352
bm3	DC60	Grey	1220	1350	1419
bm4	DC40	White	944	1057	1117
bm5	8001U- 25	Magenta	839	938	990
bs1	DC 100	White	3665	4039	4243
bs2	DC60	Grey	3419	3783	3984
bs3	DC40	White	3653	4057	4279

VMG 11

01. BRIDLE MATRIX




02. BRIDLE LENGTH

Pos	Material	Color	Length
			11.0
a1	8001U- 70	Magenta	1272
a2	8001U- 70	Magenta	1088
a3	8001U- 70	Magenta	1282
a4	8001U- 70	Magenta	1195
a5	8001U- 50	Magenta	1193
a6	8001U- 50	Magenta	1012
a7	8001U- 50	Magenta	1094
a8	8001U- 50	Magenta	994
a9	8001U- 50	Magenta	1406
a10	8001U- 25	Magenta	550
a11	8001U- 25	Magenta	509
am1	8001U- 90	Magenta	1273
am2	8001U- 90	Magenta	936
am3	8001U- 90	Magenta	1078
am4	8001U- 70	Magenta	853
am5	8001U- 50	Magenta	693
as1	8001U- 190	Magenta	2838
as2	8001U- 130	Magenta	2538
as3	8001U- 50	Magenta	2753
b1	8001U- 50	Magenta	1265
b2	8001U- 50	Magenta	1081
b3	8001U- 50	Magenta	1270
b4	8001U- 50	Magenta	1187
b5	8001U- 50	Magenta	1183
b6	8001U- 50	Magenta	1009
b7	8001U- 50	Magenta	1087
b8	8001U- 50	Magenta	1004
b9	8001U- 25	Magenta	1354
b10	8001U- 25	Magenta	506
b11	8001U- 25	Magenta	472
bm1	8001U- 70	Magenta	1260
bm2	8001U- 70	Magenta	931
bm3	8001U- 50	Magenta	1008
bm4	8001U- 50	Magenta	795
bm5	8001U- 25	Magenta	723
bs1	8001U- 90	Magenta	2798
bs2	8001U- 70	Magenta	2565
bs3	8001U- 50	Magenta	2791

Pos	Material	Color	Length
			11.0
br1	8001U- 25	Magenta	1008
br2	8001U- 25	Magenta	844
br3	8001U- 25	Magenta	766
br4	8001U- 25	Magenta	625
br5	8001U- 25	Magenta	474
br6	8001U- 25	Magenta	954
br7	8001U- 25	Magenta	816
br8	8001U- 25	Magenta	763
br9	8001U- 25	Magenta	842
br10	8001U- 25	Magenta	775
br11	8001U- 25	Magenta	785
br12	8001U- 25	Magenta	435
br13	8001U- 25	Magenta	353
br14	8001U- 25	Magenta	346
br15	8001U- 25	Magenta	368
brmu1	8001U- 50	Magenta	1897
brmu2	8001U- 50	Magenta	1302
brmu3	8001U- 50	Magenta	1153
brmu4	8001U- 50	Magenta	402
brmu5	8001U- 50	Magenta	362
brm1	8001U- 50	Magenta	3161
brm2	8001U- 70	Magenta	1328
brm3	8001U- 50	Magenta	2250
brs1	8001U- 90	Magenta	1947

VMG 9

01. BRIDLE MATRIX



02. BRIDLE LENGTH

Pos	Material	Colour	Length
			9.0
a1	8001-70	Magenta	446
a2	8001-70	Magenta	365
a3	8001-70	Magenta	445
a4	8001-70	Magenta	405
a5	8001-50	Magenta	417
a6	8001-50	Magenta	336
a7	8001-50	Magenta	401
a8	8001-50	Magenta	346
a9	8001-50	Magenta	303
a10	8001-25	Magenta	227
a11	8001-25	Magenta	745
am1	8001-130	Magenta	1445
am2	8001-130	Magenta	1180
am3	8001-90	Magenta	1180
am4	8001-90	Magenta	975
am5	8001-50	Magenta	624
as1	8001-190	Magenta	2815
as2	8001-130	Magenta	2585
as3	8001-90	Magenta	2758
b1	8001-50	Magenta	378
b2	8001-50	Magenta	293
b3	8001-50	Magenta	371
b4	8001-50	Magenta	333
b5	8001-50	Magenta	345
b6	8001-50	Magenta	264
b7	8001-50	Magenta	333
b8	8001-50	Magenta	279
b9	8001-25	Magenta	294
b10	8001-25	Magenta	211
b11	8001-25	Magenta	708
b12	8001-25	Magenta	1167
bm1	8001-50	Magenta	618
bm2	8001-90	Magenta	1445
bm3	8001-50	Magenta	1180
bm4	8001-50	Magenta	975
bm5	8001-50	Magenta	564
bs1	8001-130	Magenta	2815
bs2	8001-90	Magenta	2585
bs3	8001-50	Magenta	2164

Pos	Material	Colour	Length
			9.0
c1	8001-50	Magenta	423
c2	8001-50	Magenta	340
c3	8001-50	Magenta	418
c4	8001-50	Magenta	380
c5	8001-25	Magenta	391
c6	8001-25	Magenta	311
c7	8001-25	Magenta	380
c8	8001-25	Magenta	326
c9	8001-25	Magenta	299
c10	8001-25	Magenta	218
c11	8001-25	Magenta	612
c12	8001-25	Magenta	1098
cm1	8001-50	Magenta	502
cm2	8001-50	Magenta	1445
cm3	8001-50	Magenta	1180
cm4	8001-50	Magenta	975
cm5	8001-50	Magenta	584
cs1	8001-90	Magenta	2815
cs2	8001-70	Magenta	2585
cs3	8001-50	Magenta	2291
br1	8001-25	Magenta	791
br2	8001-25	Magenta	604
br3	8001-25	Magenta	791
br4	8001-25	Magenta	584
br5	8001-25	Magenta	1048
br6	8001-25	Magenta	909
br7	8001-25	Magenta	859
br8	8001-25	Magenta	548
br9	8001-25	Magenta	436
br10	8001-25	Magenta	415
br11	8001-25	Magenta	394
brmu1	8001-50	Magenta	1120
brmu2	8001-50	Magenta	495
brmu3	8001-50	Magenta	760
brmu4	8001-50	Magenta	700
brm1	8001-70	Magenta	2610
brm2	8001-70	Magenta	1165
brm3	8001-70	Magenta	1040
brs1	8001-90	Magenta	1480